



Calibre em forquilha com comparador de precisão sem insertos de medição, Faixa de medição: 0-30



Dados do pedido

Número do pedido	424904 0-30
GTIN	2050001053299
Classe de artigo	43A

Descrição

Versão:

Apalpadores e contra-apalpadores com orifícios cónicos precisos para o alojamento de insertos de medição intercambiáveis. Utilização universal, resolvendo assim qualquer tipo de problema de medição.

Robusto aro em aço forjado com isolamento térmico. Bigorna e contra-apalpador em aço inoxidável, temperado. Bigorna acionada por mola e retrátil, através de alavanca, para inserir a peça de trabalho. Contra-apalpador ajustável ao longo da faixa de medição por meio de cremalheira e sem-fim recartilhado. Ajuste através de blocos padrão. Batente de centragem ajustável para ajuste ao centro da peça de trabalho. **Força de medição constante** graças à mola de força de medição incorporada. Pode ser usado com todos os mostradores (não incluídos no preço) com haste de fixação de 8 mm. Preferencialmente, utilizar comparadores de precisão n.º 434674 tam. 25/0,5 e tam. 50/1. **Os desvios de tolerância da peça de trabalho podem ser lidos numericamente no mostrador.**

Material fornecido:

Sem comparador de precisão, **inclui** caixa de madeira.

Acessórios especiais:

Medidas de ajuste, comparador de precisão n.º 434674. Suporte fundido, suporte para medidor tipo Fk para transferir o movimento de elevação no eixo de medição, insertos de medição.

Descrição técnica

Ficha de dados

Força de medição	7,5 N
Faixa de medição	0 - 30 mm
Curso do medidor de medição	2 mm
Norma	Norma de fábrica
Tecnologia de medição	analógico
embalagem	caixa estável
Calibração	L9
Tipo de produto	Calibre em forquilha com comparador de precisão