

Mitutoyo**Cabeça micrométrica, Faixa de medição (curso de medição): 0-25/F****Dados do pedido**

Número do pedido	426200 0-25/F
GTIN	4946368023151
Classe de artigo	44A

Descrição**Versão:**

Fuso totalmente temperado e tambor de medição com cromado antirreflexo. Fuso **fixo (não rotativo)**, com superfície de apoio em metal duro e roquete. Para testar material com superfície sensível.

Utilização:

Para instalação em máquinas, aparelhos, dispositivos, medidores, etc., como batente ajustável da mesa de medição.

Nota:

Tamanhos especiais a pedido.

Descrição técnica

Ø do fuso	8 mm
Ø da haste de alojamento	12 mm
Ø do tambor micrométrico	18 mm
Comprimento total	125 mm
Comprimento da haste de alojamento	10 mm
Leitura	0,01 mm
Limite de erro	0,003 mm
Norma	Norma de fábrica
Divisão do tambor micrométrico	1/50 mm
Tecnologia de medição	analógico

Ficha de dados

Calibração

B3

Tipo de produto

Cabeça micrométrica