

Ficha de dados

Mitutoyo

Micrómetro de interiores de bico, Faixa de medição: 5-30



Dados do pedido

Número do pedido	426805 5-30
GTIN	4946368019871
Classe de artigo	44A

Descrição

Versão:

Fuso totalmente temperado, retificado e esmerilado. Bicos de medição escalonados e arredondados com ponta de metal duro. Pressão de medição constante graças ao roquete de toque. Tambor de medição com traços de medição e dígitos gravados com precisão em preto. Micrómetro cromado. Com parafuso de ajuste e parafuso de bloqueio.

Acessórios especiais:

Anéis de ajuste n.º 484030.

Descrição técnica

Ø do tambor micrométrico	18 mm
Faixa de medição	5 - 30 mm
Leitura	0,01 mm
Limite de erro	5 µm
Norma	Norma de fábrica
Divisão do tambor micrométrico	1/50 mm
Tecnologia de medição	análogo
embalagem	caixa estável
Calibração	B4
Tipo de produto	Micrómetro de interiores de bico

Ficha de dados