

## Retificadora angular compacta, Tipo: AGV13-125X



### Dados do pedido

Número do pedido	077131 AGV13-125X
GTIN	4002395140794
Classe de artigo	03M

### Descrição

#### Modelo:

**Retificadora angular compacta Ø 125 mm MILWAUKEE.** Retificadora angular, compacta e potente, com grande profundidade de corte através de cabeça de transmissão de metal plana.

- **Cabo de alimentação de 4 m.**
- **Bloqueio do fuso para substituição rápida do disco.**
- **Ajuste rápido da tampa protetora.**
- **Bloqueio contra re arranque.**

Retificadora angular de 1250 W/125 mm, **design curto**, com arranque suave, proteção contra sobrecarga, **função Anti-KickBack** e **comutação de homem morto** de grande superfície. Substituição de disco sem ferramentas através de sistema de troca rápida **FIXTEC** integrado. Punho antivibração (AVS).

#### Material fornecido:

Pega, tampa protetora, porca de aperto.

#### Instrução:

Todas as retificadoras angulares compactas com interruptor bloqueável não têm função de homem morto.

### Descrição técnica

Particularidade	M14, FIXTEC
Ø máximo do disco	125 mm
profundidade de corte máxima	33 mm
Comutação de homem morto	sim
Bloqueio contra re arranque	sim

Consumo energético	1250 W
Paragem kickback	sim
Designação do fabricante	AGV13-125XSPDE/ comutação de homem morto
vibração máxima conforme EN	7,8 m/s <sup>2</sup>
Peso	2,3 kg
Alimentação de energia	A energia elétrica
n.º máximo de rotações	12000 r,p,m,
Tipo de produto	Retificadora angular

## Acessórios

Porca de aperto M14 Tipo NUT	073930 NUT
Porca de aperto M14 Tipo FIXTEC	073930 FIXTEC