

## Ficha de dados



### Porca alta, Rosca: M24



### Dados do pedido

Número do pedido	375385 M24
GTIN	4020772082451
Classe de artigo	35A

### Descrição

**Versão:**

**Porca alta** (= 1,5 d de altura) com uma extremidade plana para suportar as anilhas n.º 375340 e uma extremidade esférica para suportar as arruelas cónicas n.º 375355 D ou n.º 375360 G.

**Norma:**

**DIN 6330 B**

**Material:**

Aço temperado, força 10.

### Descrição técnica

Rosca	M24
Ø do colar	45 mm
Tamanho da chave SW	36 mm
Comprimento total	36 mm
Altura do colar	6 mm
Medida entre vértices e	39,98 mm

## Ficha de dados

Tipo	6330B
Tipo de produto	Porca