

Porca alta, Rosca: M30**Dados do pedido**

Número do pedido	375385 M30
GTIN	4020772082475
Classe de artigo	35A

Descrição**Modelo:**

Porca alta (= 1,5 d de altura) com uma extremidade plana para suportar as anilhas n.º 375340 e uma extremidade esférica para suportar as arruelas cónicas n.º 375355 D ou n.º 375360 G.

Norma:

DIN 6330 B

Material:

Aço temperado, força 10.

Descrição técnica

Altura do colar	8 mm
Tamanho da chave SW	46 mm
Comprimento total	45 mm
Medida entre vértices e	51,3 mm
Rosca	M30
Ø do colar	58 mm

Tipo	6330B
Tipo de produto	Porca