


Par de batentes paralelos, Medida nominal das ranhuras em T: 12mm



Dados do pedido

Número do pedido	375500 12
GTIN	4020772074289
Classe de artigo	35A

Descrição

Modelo:

Com tolerância negativa h7 combinada com ranhuras da máquina com tolerância H8. Medição da altura de acordo com a tolerância IT5.

Utilização:

- **Como batentes nas ranhuras da máquina.**
- **Como suportes paralelos em dispositivos de fixação. Para mais documentos paralelos, ver n.º 366400 - 366750.**

Material:

Aço temperado.

Descrição técnica

Medida nominal das ranhuras em T	12 mm
Tolerância de largura em pares IT5	0,011 mm
Comprimento	100 mm
Tolerância de largura h7	-0,018 mm
Altura	40 mm
Tipo	6350
Tipo de produto	Bases paralelas

