

**CNMG 120408, Tipo: PV720****Dados do pedido**

Número do pedido	250212 PV720
GTIN	4960664723607
Classe de artigo	25E

**Descrição técnica**

Aplicação principal	P
Tipo	PV720
Avanço f	0,15 - 0,35 mm/U
Quebra-aperas	PG
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	110 - 490 m/min
Condição de corte	contínuo
Raio do canto	0,8 mm
Profundidade de corte $a_p$	1 - 3,5 mm
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	Cermet
Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG 120408
Número de trocas/cortes	4

Tipo de produto

---

Pastilha de corte  
reversível para torneiar