

**DCMT 11T308, Tipo: PV720****Dados do pedido**

Número do pedido	260387 PV720
GTIN	4960664724161
Classe de artigo	25E

**Descrição técnica**

Tipo	PV720
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	60 - 270 m/min
Avanço $f$	0,05 - 0,25 mm/U
Profundidade de corte $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Raio do canto	0,8 mm
Aplicação principal	P
Quebra-aperas	HQ
Condição de corte	contínuo
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	Cermet
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMT 11T308
Número de trocas/cortes	2

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar