

**Jogo de micrómetros de interiores XT, Faixa de medição: 20-50****Dados do pedido**

Número do pedido	428550 20-50
GTIN	5051102071370
Classe de artigo	46B

Descrição**Versão:**

Micrómetros de interiores XT de 3 pontos. Fuso de medição temperado e retificado. Tambor de medição com escala em preto profundo, todas as peças de leitura em cromado mate. Roquete de toque para força de medição uniforme. Todos os aparelhos equipados com número de série e protocolo de ensaio.

Utilização:

Orifícios cegos e furos passantes, rebordos de centragem.

Material fornecido:

Micrómetros de interiores n.º 428500, anéis de ajuste com protocolo de ensaio UKAS.

Acessórios especiais:

Anéis de ajuste n.º 484030, extensão n.º 428510.

Peça sobresselente:

Cabeças de medição n.º 428605.

Descrição técnica

Faixa de medição	20 - 50 mm
Número de anéis de ajuste	2
Número de micrómetros	3

Ficha de dados

Ø do anel de ajuste	20 / 35 mm
Norma	DIN 863
Divisão do tambor micrométrico	1/50 mm
Tecnologia de medição	analógico
embalagem	caixa estável
Calibração	S6
Tipo de produto	Micrómetro de interiores de 3 pontos