



## Grampo horizontal com base horizontal, Tipo: 2



### Dados do pedido

Número do pedido	376610 2
GTIN	4020772008079
Classe de artigo	35A

### Descrição

#### Modelo:

Proteção contra perdas para parafusos de pressão.

Design compacto graças à nova pega.

Pega ergonómica feita de 2 componentes com um elevado nível de conforto do utilizador graças a um apoio para as mãos alargado.

Com uma base horizontal para montagem em placas de montagem, etc.

#### Utilização:

**Para fixação e abertura rápidas ao produzir peças em série** ou para instalação em dispositivos de fixação especiais. Adequado para fixação durante a perfuração, mandrilagem, retificação, dobragem, soldadura, montagem, etc.

### Descrição técnica

Parafuso de compressão	M6x35 mm
Força de retenção P2	1200 N
Ø do furo d	5,6 mm
altura total	45 mm
Distância entre furos f	19,5-29,5 mm
comprimento total	162 mm

Distância entre furos e	26 mm
Força de retenção P1	1000 N
Tipo	6830J
Altura de fixação H	24 mm
Tipo de produto	Grampo horizontal