



Régua de aço de precisão inoxidável, graduação cortada a laser, Comprimento: 300mm



Dados do pedido

Número do pedido	461400 300
GTIN	2050001063731
Classe de artigo	46R

Descrição

Modelo:

Em aço de mola de relógio especial **inoxidável** com arestas de medição retificadas. Modelo largo. Aresta superior e inferior com graduação em mm. Muito boa legibilidade devido à superfície mate e à escala de graduação nítida.

Graduação gravada em profundidade com raio laser. **Graduação de alta precisão.** Superfície com acabamento mate. Particularmente robusto e resistente ao desgaste. **Unidades individualmente testadas e identificadas com n.º de identificação.**

Descrição técnica

Comprimento	300 mm
Espessura da secção transversal	1 mm
Largura da secção transversal	30 mm
Calibração	F10
Limite de erro	0,1 mm
Material	Aço inoxidável, INOX
Tipo de produto	Régua

Prestações de serviços

Calibração Régua de aço comprimento máximo 500/2	026200 500/2
--	--------------

