

Mandíbula de suporte para inserções de pinças, para T-Rex fixo, para tipo: 125



Dados do pedido

Número do pedido	361206 125
GTIN	4250364401654
Classe de artigo	34A

Descrição

Utilização:

Os mordentes de suporte são usados para o alojamento de insertos de preensão padrão n.º 361238; 361240; 361245; 361250 (não são adequadas para conjuntos preensão universais n.º 361345, tam. 125 e n.º 361350 tam. 125). Mordente móvel pendular para compensar superfícies de fixação não paralelas. Os insertos de preensão podem ser aparafusados de forma variável nos padrões de orifícios para fixar com segurança diferentes geometrias.

Indicado para:

Mordentes fixos para T-Rex n.º 361202.

Descrição técnica

para tipo	125
Largura do mordente b	165 mm
c	14 mm
c ₁	20 mm
Altura do mordente h	16 mm
Comprimento do mordente l	59 mm
Área de aperto máxima redonda	190 mm

Área de aperto mínima redonda	80 mm
Área de aperto máxima do quadrado	185 mm
Área de aperto mínima do quadrado	26 mm
adequado para o código de cor	T-Rex
Tipo de produto	Mordentes de torno de bancada