



Grampos de fixação vertical, Tipo: 2



Dados do pedido

Número do pedido	376820 2
GTIN	4020772008642
Classe de artigo	35A

Descrição

Modelo:

- **Grampo de aperto rápido com transmissão de alavanca de joelho.**
- **O autobloqueio impede a abertura.**
- **Rebites de aço inoxidável.**
- **Punho feito de plástico resistente a óleo.**
- **As braçadeiras são galvanizadas.**
- **Gancho de tensão ajustável por meio de fio.**
- **Casquilhos de rolamentos temperados por cementação.**
- **Os pontos do rolamento estão lubrificados.**
- **Gancho temperado.**

Completo com contra-apoio.

Utilização:

Para selar recipientes.

Instrução:

- **Design mais compacto graças à nova pega.**
- **Pega ergonómica feita de 2 componentes com um elevado nível de conforto do utilizador graças a um apoio para as mãos alargado.**

Descrição técnica

Curso de regulação do gancho de fixação c	5 - 28 mm
Ø do furo d	5,2 mm
Força de retenção P (tração)	1600 N
Distância entre furos f	19,5 - 23,5 mm
Distância entre furos e	13 mm
Altura de fixação h	12 mm
Altura total H	47 mm
Comprimento total L	91 mm
Tipo	6848VJ
Tipo de produto	Grampos de fixação