

Mordente de suporte para insertos de prensão para T-Rex/Centro Gripp oscilante, para tipo: 125



Dados do pedido

Número do pedido	361207 125
GTIN	4250364401678
Classe de artigo	34A

Descrição

Utilização:

Os mordentes de suporte são usados para o alojamento de insertos de prensão padrão n.º 361238; 361240; 361245; 361250 (não são adequadas para conjuntos de prensão universais n.º 361345, tam. 125 e n.º 361350 tam. 125). Mordente móvel pendular para compensar superfícies de fixação não paralelas. Os insertos de prensão podem ser aparafusados de forma variável nos padrões de orifícios para fixar com segurança diferentes geometrias.

Indicado para:

Mordentes móveis para T-Rex n.º 361202 e Centro Grip 361180.

Descrição técnica

para tipo	125
Largura do mordente b	165 mm
c	12 mm
c ₁	43,5 mm
Altura do mordente h	16 mm
Comprimento do mordente l	79 mm
Área de aperto máxima redonda	226 / 250 mm

Área de aperto mínima redonda	80 / 80 mm
Área de aperto máxima do quadrado	185 / 247 mm
Área de aperto mínima do quadrado	26 / 27 mm
adequado para o código de cor	Centro Gripp
adequado para o código de cor	T-Rex
Tipo de produto	Mordentes de torno de bancada