

Garant

Cone de fixação plano forma ADB com canais de refrigeração, SK 50 A = 130, Ø de fixação D1: 6



Dados do pedido

Número do pedido	300346 6
GTIN	4045197830135
Classe de artigo	31A

Descrição

Versão:

GARANT –

Todas as hastas torneadas (funcionamento suave!). Qualidade de balanceamento G 2,5/25 000 rpm.

Com furos do canal de refrigeração bloqueáveis.

Com perfuração Balluff/RFID-Chip.

Utilização:

Para fixar ferramentas com superfícies de encabado lateral segundo a norma DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600 – 308806, chaves de aperto AB n.º 308820 – 308835.

Descrição técnica

Ø de fixação D ₁	6 mm
Projeção medida A	130 mm
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900	6
Ø exterior D	25 mm
Alojamento	SK 50 A = 130
Norma	DIN 6359

Ficha de dados

Norma de alojamento	ISO 7388-1
Forma	ADB
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Mandril de superfície