

Mahr

### Micrómetro de interiores digital com saída de dados, Faixa de medição: 6-8



#### Dados do pedido

Número do pedido	428930 6-8
GTIN	4059192010898
Classe de artigo	43A

#### Descrição

##### Versão:

Leitura fácil e direta através de um visor digital de alto contraste. Imediatamente pronto para medição graças ao sistema Reference. O sistema de medição REFERENCE guarda e mantém a posição zero definida, mesmo depois de ser ligado novamente. A função de bloqueio evita erros de medição provocados pelo toque acidental nas teclas de operação. Comutável de medição relativa para absoluta. Rosca de ligação para uma troca fácil das cabeças de medição. Cabeça de medição autocentrante, a partir de 12 mm com mordentes de medição de metal duro. Cabeça de medição a partir de 40 mm de alumínio para poupança de peso. **A partir de 12 mm para medição até ao fundo do orifício.**

##### Função:

IP52: Proporciona proteção contra queda de gotas de água na diagonal (gotas de água), até 15° em comparação com situação de funcionamento normal e proteção contra depósitos de poeira no interior (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

##### Material fornecido:

Inclui 1 pilha tam. CR2032 n.º 081560.

##### Acessórios especiais:

Extensão n.º 428950, cabo de dados n.º 498940, anéis de ajuste n.º 484030.

#### Descrição técnica

Profundidade de medição com extensão	133 mm
Profundidade de medição standard	58 mm
Faixa de medição	6 - 8 mm
Medida a	1,5 mm

## Ficha de dados

Limite de erro	0,004 mm
Leitura	0,001 mm
Número de pilhas incluídas	1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 CR2032
Tipo de proteção IP	IP 52
Alimentação de energia	A pilhas
Norma	DIN 863
Leitura comutável	mm/polegada
Interface	Interface RS232C
Interface	Interface USB
Interface	interface Digimatic
Proteção do valor de medição	Sistema Reference Lock MAHR
Tecnologia de medição	digital
embalagem	caixa estável
Calibração	B6
Tipo de produto	Micrómetro de interiores de 3 pontos