

Garant**Fita métrica de enrolar com janela de inspeção, Comprimento da fita: 2m**

Dados do pedido

Número do pedido	462210 2
GTIN	4045197154101
Classe de artigo	41H

Descrição

Modelo:

- Caixa de plástico resistente a impactos.
- Perfis de alumínio aplicados em ambas as superfícies funcionais. Isto resulta em superfícies de contacto exatas para medições internas e externas.
- Perfis de alumínio resistentes ao calor e a esforços mecânicos.
- Fita métrica, esmaltada em estufa, com impressão a preto. Arqueada = resistente a dobras com ganchos finais deslizantes (para medições internas e externas). Escala de alto contraste resistente à abrasão e à oxidação.
- Graduação mm/mm (aresta superior/aresta inferior).
- A escala da janela de inspeção está na mesma direção de leitura.

Descrição técnica

Largura da fita	16 mm
Altura da caixa	63 mm
Comprimento da caixa	63 mm
Largura da caixa	24 mm

Comprimento da fita	2 m
Norma	EG II
Calibração	G1
Tipo de produto	Fita métrica

Prestações de serviços

Calibração Fita métrica comprimento máximo 2	026240 2
--	----------