

## Ficha de dados



### Fita métrica em fibra de vidro no âmbito do quadro, Comprimento da fita: 30



#### Dados do pedido

Número do pedido	465500 30
GTIN	4007368020592
Classe de artigo	46M

#### Descrição

##### Versão:

**Caixa:** Caixa de plástico indestrutível com superfície SoftFinish. Carcaça com posição de paragem para o braço da manivela e o anel de tração. Pode ser convertida para esquerdinos.

**Quadro:** estrutura de liga leve com enrolamento rápido apoiado em rolamento de esferas e manivela reversível.

**Fita métrica em fibra de vidro.** Extremamente resistente a dobras e flexível, resistente às intempéries e resistente a muitos produtos químicos. Eletricamente não condutora. Alta legibilidade. Com graduação cm.

Tam. 30 em molduras V.

##### Nota:

Mais modelos com 100 m de comprimento ou graduação em polegadas ou início da fita tipo B/C a pedido.

#### Descrição técnica

Largura da fita	13 mm
Largura da estrutura	150 mm
comprimento total	310 mm
Tipo de início de graduação	A

## Ficha de dados

Comprimento da fita	30 m
Norma	EG II
Calibração	G1
Tipo de produto	Fita métrica

### Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/465500-30>