

Mitutoyo**Jogo de micrómetros de interiores digitais, Faixa de medição: 6-12mm****Dados do pedido**

Número do pedido	429112 6-12
GTIN	4946368562919
Classe de artigo	44A

Descrição**Modelo:**

Leitura direta através de um ecrã digital claramente legível. Medição segura e livre de erros, sem nónio.

O "Function Lock" impede a alteração acidental da posição do ponto zero.

Baixo consumo de energia. Com controlo de carga e indicação de falha.

Superfícies de medição e peças de desgaste em metal duro, a partir do tam. 12-25, as superfícies de medição são em aço temperado com revestimento de titânio para uma longa vida útil.

Função:

IP65: Proporciona proteção contra jatos de água de todas as direções e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Micrómetros de interiores digitais n.º 429110, anéis de ajuste.

Descrição técnica

Ø do anel de ajuste	8 / 10 mm
Faixa de medição	6 - 12 mm

Número de micrómetros	3
Número de anéis de ajuste	2
Tipo de proteção IP	IP 65
Alimentação de energia	A pilhas
Norma	DIN 863
Interface	interface Digimatic
Interface	Interface USB
Tecnologia de medição	digital
embalagem	caixa estável
Calibração	S6
Tipo de produto	Micrómetro de interiores de 3 pontos

Prestações de serviços

CalibraçãoJogo de micrómetros de interiores Faixa de medição 6-12	020550 6-12
---	-------------

Acessórios

Pilha botão / pilha especial Tipo de pilha 357	081560 357
Extensão para micrómetro de interiores Tipo 1/100	429010 1/100
Anel de ajusteDIN 2250 C Ø da medida nominal 11	484030 11
Anel de ajusteDIN 2250 C Ø da medida nominal 7	484030 7
Anel de ajusteDIN 2250 C Ø da medida nominal 9	484030 9
Cabo de ligaçãocom botão de dados Tipo D1	497445 D1
Cabo de ligaçãocom botão de dados Tipo D2	497445 D2
Cabo de ligaçãocom botão de dados Tipo USB2	497445 USB2
Interface recetor / teclado USB Tipo	498965
Emissor Tipo S16E	498966 S16E
Interface multi-recetor / teclado USB Tipo	498975