

Ficha de dados



Fita métrica de aço branca em cápsula, Comprimento da fita: 10



Dados do pedido

Número do pedido	462900 10
GTIN	4007368074205
Classe de artigo	46M

Descrição

Versão:

Caixa: Caixa de plástico indestrutível com superfície SoftFinish. Carcaça com posição de paragem para o braço da manivela e o anel de tração. Pode ser convertida para esquerdinos.

Quadro: estrutura de liga leve com enrolamento rápido apoiado em rolamento de esferas e manivela reversível.

Fita: início da fita patenteado, **ferragem FlexTop**. O revestimento da fita em plástico transparente e altamente flexível evita de forma fiável a quebra da fita no início da fita.

Fita métrica de aço branca. Fita temperada, camada de fosfato como proteção contra corrosão, com revestimento de resina sintética resistente ao desgaste. Alta legibilidade. Com graduação contínua de mm.

Nota:

Mais modelos com 100 m de comprimento ou graduação em polegadas ou início da fita tipo B/C a pedido.

Descrição técnica

Comprimento da cápsula	138 mm
Altura da cápsula	32 mm
Largura da cápsula	115 mm

Ficha de dados

Largura da fita	13 mm
Tipo de início de graduação	A
Comprimento da fita	10 m
Norma	EG II
Calibração	G1
Tipo de produto	Fita métrica

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/462900-10>