



## Recartilha PM, AA, Ø do recartilhado $d_1$ × largura do recartilhado b/divisão dos dentes: 15X6/1,5mm



### Dados do pedido

Número do pedido	290150 15X6/1,5
GTIN	4030741265389
Classe de artigo	29I

### Descrição

**Modelo:**

Com chanfro de 45°.

Metal em pó (MP) resistente ao desgaste.

**Instrução:**

**Outros tamanhos e perfis disponíveis a pedido.**

### Descrição técnica

Ø do recartilhado $d_2$	6 mm
Ø do recartilhado $d_1$	15 mm
Divisão dos dentes	1,5
Largura do recartilhado b	6 mm
Ø do escareado de recartilhado $d_3$	11 mm
Modelo do recartilhado	AA

Tipo de produto

Serrilhador

**Dados de utilizador**

	<b>Adequabilidade</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>código ISO</b>
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
CuZn	adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		