

**Mitutoyo****Paquímetro, Faixa de medição: 150mm****Dados do pedido**

Número do pedido	412101 150
GTIN	4946368110165
Classe de artigo	44A

**Descrição****Modelo:**

Peças de leitura antirreflexo cromado mate.  
Escala fina e de alto contraste.  
Parafuso de bloqueio em cima.  
Superfícies de medição finamente retificadas.

**Acessórios especiais:**

Tabela de roscas n.º 412180 para a parte de trás do paquímetro.

**Descrição técnica**

Faixa de medição	150 mm
Divisão	1/128 polegada
Divisão	1/20 mm
Comprimento do bico	40 mm
embalagem	Estojo
Leitura comutável	mm/polegada
Calibração	A1
Comprimento das pontas em cruz	17 mm
Leitura	0,05 mm
Norma	ISO 13385

Peso	143 g
medidor de profundidade	angular 3,7×1,4
Medidor de profundidade disponível	sim
Desvio de medição E MPE	±0,05 mm
Escala cromada	sim
Bloqueio	Parafuso de bloqueio superior
Guia	Trilhos de guia elevados
Tecnologia de medição	analógico
Material	Aço inoxidável, INOX
todas as peças	temperado
Tipo de produto	Paquímetro universal

### Prestações de serviços

CalibraçãoPaquímetro/Paquímetro de profundidade faixa de medição máxima 200	021000 200
Calibração DAkkSPaquímetro/Paquímetro de profundidade faixa de medição máxima 200	021010 200

### Acessórios

Suporte do medidor de profundidade, metálico com 2 parafusos	412120
Estojo em imitação de pele para paquímetro com nónio	412500