

Ficha de dados



torno de bancada para retificação e controlo com fuso, Largura do mordente A: 45



Dados do pedido

Número do pedido	363550 45
GTIN	4045197313553
Classe de artigo	38F

Descrição

Versão:

· Aço endurecido; retificado com precisão em todos os lados.

Trabalhar em 4 lados diferentes (superfícies de base, frontal e lateral).

Com prisma retificado horizontal.

Função:

Sistema de tração descendente - O mordente móvel é puxado para baixo pela pressão de aperto que ocorre; está excluído a elevação da peça ou a trepidação durante o processamento.

Utilização:

Para uma maquinagem e controlo precisos.

Precisão:

Dentro de **0,003 mm / 100 mm** (precisão do sistema).

Material fornecido:

Inclui manivela de comando.

Descrição técnica

área de fixação máxima b	65 mm
Peso	1,3 kg
Comprimento total a	150 mm
Largura do mordente A	45 mm

Ficha de dados

Altura do mordente C	20 mm
Largura total B	45 mm
Tipo de produto	Torno de controlo