

**Paquímetro digital com sistema AOS com medidor de profundidade redondo e saída de dados, Faixa de medição: 150****Dados do pedido**

Número do pedido	412671 150
GTIN	4946368667904
Classe de artigo	44A

Descrição**Versão:**

O resultado da medição é apresentado através de números bem legíveis (altura 9 mm). O sistema de medição eletromagnético **AOS (Advanced Onsite Sensor)** oferece maior proteção contra água e poeiras.

- **Escala absoluta, sem necessidade de zeros, medindo assim de forma mais rápida e confiável.**
- **Baixo consumo de energia (20 000 horas de uso contínuo), indicador de controlo da bateria.**

Com **roda de acionamento**.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha tam. 357 n.º 081560.

Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 497080 e n.º 497100 com botão de dados.

Tampa do compartimento das pilhas n.º 412239 tam. B.

Descrição técnica

Norma	ISO 13385
Tempo de funcionamento	20000 h
Comprimento do bico	40 mm
Tamanho dos dígitos do visor LCD	9 mm
medidor de profundidade	Ø 1,9

Ficha de dados

Calibração	A1
Roda de acionamento	sim
Medidor de profundidade disponível	sim
Leitura	0,01 mm
Faixa de medição	0 - 150 mm
Número de pilhas incluídas	1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 357
Alimentação de energia	A pilhas
Desvio de medição E MPE	±0,02 mm
Interface	interface Digimatic
Interface	Interface USB
Método de medição do medidor	método indutivo eletromagnético
Tecnologia de medição	digital
Material	Aço inoxidável, INOX
todas as peças	temperado
embalagem	caixa estável
Tipo de produto	Paquímetro universal