

Prensa de retificação e controlo com fuso roscado, Largura do mordente A: 70mm



Dados do pedido

Número do pedido	363250 70
GTIN	4045197295804
Classe de artigo	32K

Descrição

Modelo:

Prisma retificado.

Totalmente em aço; temperado e **retificado em todos os lados** para processamento em 4 lados.

Com fuso roscado. Com prisma horizontal.

Utilização:

Para **uma maquinagem e controlo precisos.**

Precisão:

Dentro de **0,005 mm** / 100 mm.

Material fornecido:

Inclui **estojo resistente.**

Descrição técnica

Altura do corpo base G	32 mm
área de fixação máxima b	80 mm
Comprimento total a	160 mm
Peso	3 kg
Largura do mordente A	70 mm
Altura do mordente C	30 mm
Largura total B	70 mm
Tipo de produto	Torno de controlo

