

**Garant****Pastilha de fresagem 30°, HB7720, Passo: 7mm****Dados do pedido**

Número do pedido	217321 7
GTIN	4045197854940
Classe de artigo	21C

**Descrição****Nota:**

Não usar com fresa circular n.º 217252 tam. 27L.

**Descrição técnica**

Profundidade t	4 mm
Ø exterior D	22 mm
para rosca ≥	Tr38×7 – Tr42×7
Geometria da placa	Perfil inteiro
Número de sulcos de aparas	3
Passo de rosca	7 mm
Aplicação	Interior
Tipo	HB7720
Óleo de corte	HM

Tipo de rosca	TR
Tipo de rosca	TR-LH
Ângulo do flanco	30 grau
Tipo	P26
Número de arestas de corte Z	3
Sentido de corte	direita e esquerda
Tipo de produto	Inserto de corte para fresagem circular

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	Código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 65 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
GG(G)	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	adequado		

