

**Extensão, □ interior e exterior: 11 mm**

Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 149400 11 |
| GTIN | 4045197857361 |
| Classe de artigo | 12L |

Descrição

Modelo:

Temperada e niquelada. As dimensões do quadrado exterior e interior são as mesmas.

Utilização:

Para extensão de brocas de roscar curtas (p. ex., DIN 351/352/2181/5157), escareadores manuais e outras ferramentas com haste quadrada.

Instrução:

Para extensões para broca de roscar para máquina com haste, p. ex., conforme DIN 371/374/376, ver n.º 338400.

Descrição técnica

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Ø D | 23 mm |
| para macho de roscar métrico DIN 352 | M18 |
| □ interior e exterior | 11 mm |
| Comprimento total | 150 mm |
| Norma | DIN 377 |
| Tipo de produto | Extensão |