

**Extensão, □ interior e exterior: 12mm**

Dados do pedido

Número do pedido	149400 12
GTIN	4045197857378
Classe de artigo	12L

Descrição

Modelo:

Temperada e niquelada. As dimensões do quadrado exterior e interior são as mesmas.

Utilização:

Para extensão de brocas de roscar curtas (p. ex., DIN 351/352/2181/5157), escareadores manuais e outras ferramentas com haste quadrada.

Instrução:

Para extensões para broca de roscar para máquina com haste, p. ex., conforme DIN 371/374/376, ver n.º **338400**.

Descrição técnica

Ø D	25 mm
para macho de roscar métrico DIN 352	M20
□ interior e exterior	12 mm
Comprimento total	155 mm
Norma	DIN 377
Tipo de produto	Extensão