



Extensão, □ interior e exterior: 20mm



Dados do pedido

Número do pedido	149400 20
GTIN	4045197857422
Classe de artigo	12L

Descrição

Modelo:

Temperada e niquelada. As dimensões do quadrado exterior e interior são as mesmas.

Utilização:

Para extensão de brocas de rosca curtas (p. ex., DIN 351/352/2181/5157), escareadores manuais e outras ferramentas com haste quadrada.

Instrução:

Para extensões para broca de rosca para máquina com haste, p. ex., conforme DIN 371/374/376, ver n.º **338400**.

Descrição técnica

□ interior e exterior	20 mm
Comprimento total	220 mm
Ø D	36 mm
para macho de rosca métrico DIN 352	M33
Norma	DIN 377
Tipo de produto	Extensão