

**Suporte de aperto rotativo PDNNR 63°, para pastilhas de corte reversíveis DN., direita, Tamanho da haste/placa: 25/11 mm****Dados do pedido**

Número do pedido	250612 25/11
GTIN	4045197861726
Classe de artigo	21T

**Descrição técnica**

Comprimento da cabeça L <sub>1</sub>	29 mm
Largura funcional L <sub>4</sub>	12 mm
Comprimento total L	150 mm
Alavanca articulada	259015 7
Conjunto de molas	259044 4
Conjunto de pinos de mola	259047 3
Calço	259031 7
Parafuso alavanca	259018 6
Pastilha de corte reversível adequada	DN.. 1104..
Tamanho da placa	11 mm
Código ISO do suporte	PDNNR/L 2525M11
Tamanho da haste	25 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	não
Ângulo de ajuste κ	63 grau

Aplicação	Faceamento
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Aplicação	Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto	Suporte de torneamento

## Acessórios

Parafuso alavanca Tipo 6	259018 6
Conjunto de molas10 peças Tipo 4	259044 4
PrecisionBit para sextavado, 1/4 polegadas E 6,3 Sextavado 2,5	674242 2,5
Conjunto de pinos de mola10 peças Tipo 3	259047 3
Calço Tipo 7	259031 7
Alavanca articulada Tipo 7	259015 7
Chave de parafusos dinamo métrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500