

Garant**Cone de expansão hidráulica estreito, BT 30 A = 85, Ø de fixação D1: 3****Dados do pedido**

Número do pedido	303446 3
GTIN	4045197868558
Classe de artigo	31A

Descrição**Versão:**

- Design extremamente fino (contorno de 3°).
- Propriedades de amortecimento ideais.
- É possível ajustar o comprimento axial.
- Hastes torneadas.

Utilização:

- Especialmente na construção de ferramentas e moldes.
- Onde é necessário um contorno de interferência reduzido.
- Para perfuração, mandrilagem e fresagem.
- Para fixar ferramentas com tolerância da haste h6.

Material fornecido:

Inclui chave sextavada com cabo em T.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308760 – 308802, buchas redutoras n.º 302135 – 302187.

Descrição técnica

L ₂	45 mm
Ø exterior D	40 mm
Ø D ₂	10 mm
Projeção medida A	85 mm
Ø de fixação D ₁	3 mm

Ficha de dados

Ø D ₃	14,7 mm
Alojamento	BT 30 A = 85
Norma de alojamento	ISO 7388-2
Norma de alojamento	JIS B6339
Forma	AD
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem	HSC
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Mandril de expansão hidráulico

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/303446-3>