



Martelo perfurador, Tipo: GBH228F



Dados do pedido

Número do pedido	075510 GBH228F
GTIN	3165140843669
Classe de artigo	03B

Descrição

Versão:

Martelos perfuradores robustos com **alojamento de ferramentas SDS-plus** e elevado progresso de perfuração.

- **Acoplamento de sobrecarga para proteger o utilizador e a máquina.**
- **Regulação contínua de rotações para marcações corretas.**
- **Vasto leque de opções de aplicação através de função de burilar (paragem de rotação).**
- **Funcionamento à direita/esquerda para soltar brocas encravadas.**
- **Bucha de troca para a troca rápida entre a perfuração com impacto em betão e a perfuração sem impacto em madeira e metal.**
- **Paragem de impacto para perfurar madeira e aço.**
- **Redução em 27% das vibrações em comparação com o modelo anterior através de amortecimento ativo de vibrações.**

Vantagem:

Energia de impacto de 3,2 J.

Material fornecido:

Inclui pega adicional, pano de máquina. Inclui bucha de aperto rápido de 13 mm, bucha de troca SDS-plus, batente de profundidade de 210 mm, L-BOXX 136.

Nota:

Para brocas de impacto HM adequadas, ver a partir do n.º 787000.

Descrição técnica

Ficha de dados

Ø máximo da broca espiral em madeira	30 mm
Ø máximo da broca espiral em betão	28 mm
vibração máxima conforme EN	11 m/s ²
Designação do fabricante	GBH 2-28 F
Forma do alojamento de ferramentas	SDS Plus
Peso	3,1 kg
Consumo energético	880 W
Energia de impacto	3,2 J
Ø máximo da broca espiral em aço	13 mm
número máximo de batidas	4000 r,p,m,
Haste	SDS Plus
embalagem	Mala de sistema (L-Boxx)
Alimentação de energia	A energia elétrica
indicado para material	Alvenaria
indicado para material	Aço
indicado para material	Pedra
indicado para material	Betão
Tipo de produto	Martelo perfurador

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/075510-GBH228F>