



Disco abrasivo de lamelas (especial ZA) prato de tecido de vidro cônico, Ø 125 mm, Granulometria: 40



Dados do pedido

Número do pedido	565570 40
GTIN	9003171602401
Classe de artigo	53T

Descrição

Modelo:

Forma inclinada – para **processamento de arestas/costuras de solda** e retificação de superfícies com ângulo de ataque 15–25°.

Disco abrasivo de lâminas com **corindo de zircônio (ZA)** e revestimento de refrigeração em **tecido de algodão**. Prato de tecido de fibra de vidro. **Para todos os materiais. Densidade de revestimento muito elevada.**

Descrição técnica

Ø do furo	22,23 mm
Granulometria	40
Descrição da forma	inclinado
Ø do disco	125 mm
Abreviatura abrasivo	ZA
Atributo do nome do produto	Ø 125 mm

otimizado para material	Aço
otimizado para material	INOX
velocidade periférica máxima	80 m/s
Tipo de produto	Disco abrasivo de lamelas