

**Garant****Ponta de esmerilar grosso, AR, Tipo: KE1025****Dados do pedido**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 551200 KE1025 |
| GTIN             | 4045197239518 |
| Classe de artigo | 51E           |

**Descrição****Modelo:**

As **pontas de esmerilar GARANT** (com certificado OSA e testadas de acordo com a norma EN 12 413) são especialmente adequadas para as aplicações específicas indicadas e para a maior variedade possível de aplicações no que diz respeito ao grau de dureza, ao aglomerado, aos tipos de grão e aos tamanhos de grão. A concentricidade exata garante um trabalho sem vibrações, protegendo, assim, as pessoas, a máquina e a peça de trabalho. As pontas de esmerilar GARANT estão universalmente concebidas para **arestas e retificação de superfície** e caracterizam-se pelo máximo desempenho de desbaste combinado com uma longa vida útil e qualidade da superfície uniforme na peça de trabalho.

Pontas de esmerilar com aglomerado cerâmico em **corindo nobre cor-de-rosa (AR)**. Modelo com dureza média.

Grão grosso. Comprimento da haste 40 mm.

**Utilização:**

Para o processamento universal de **aço não ligado e aço com liga fraca e aço fundido**.

Velocidade de corte recomendada 30 – 50 m/s.

**Descrição técnica**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Grau de finura        | grosso |
| Ø da cabeça           | 10 mm  |
| Comprimento da haste  | 40 mm  |
| Ø da haste            | 6 mm   |
| Comprimento da cabeça | 25 mm  |

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Abrasivo                    | Corindo normal (A) |
| Abreviatura abrasivo        | A                  |
| Atributo do nome do produto | AR                 |
| Tipo de produto             | Ponta de esmerilar |