

### rosca fina Anel de calibração não passa 6g, M x passo: 14X1,5



#### Dados do pedido

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 486210 14X1,5 |
| GTIN             | 2050001036100 |
| Classe de artigo | 48B           |

#### Descrição

##### Versão:

O primeiro passo de rosca retificado (a partir de 1 mm de passo) remove impurezas da peça de trabalho e impede a rutura prematura do primeiro passo de rosca.

Modelo de acordo com a norma **DIN 2279 – 2299**.

##### Utilização:

Para rosca métrica fina ISO, à direita, conforme DIN 13.

##### Norma:

Tolerâncias e dimensões de acordo com a norma **DIN ISO 1502**.

##### Nota:

Estão disponíveis a pedido calibres de rosca para roscas finas com outros passos, roscas Whitworth, trapezoidais, redondas, UNC, UNF e NPT, e à esquerda.

#### Descrição técnica

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Passo de rosca       | 1,5 mm |
| Classe de tolerância | 6 g    |
| Rosca                | M14    |
| Calibração           | L12    |

## Ficha de dados

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Campo de tolerância | g                                     |
| Tipo de calibre     | Calibre de refugo                     |
| Norma               | DIN 13                                |
| Tipo de rosca       | MF                                    |
| Qualidade           | 6                                     |
| Tipo de produto     | Anel de calibração de rosca não passa |

### Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/486210-14X1,5>