



Dados do pedido

Número do pedido	555912 180
GTIN	
Classe de artigo	51E

Descrição técnica

Ø	25 mm
Cor	azul
Grau de finura	médio
Comparação da granulometria	180
Proporção de ferro, enxofre e cloro	< 0,1 %
Atributo do nome do produto	Ø 25 mm
n.º de rotações recomendado	10000 r,p,m,
n.º máximo de rotações	20000 r,p,m,
Tipo de produto	Estrela abrasiva de velo

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
--	----------------	----------------	------------

Alu Mg	adequado
Aço < 900 N/mm ²	adequado
Aço < 1400 N/mm ²	adequado
Aço < 55 HRC	adequado
Aço < 60 HRC	adequado
Aço < 67 HRC	adequado
INOX	adequado
Ti	adequado
GG(G)	adequado
CuZn	adequado
Plástico, GFK	adequado
Madeira	adequado
Pedra	condicionalmente adequado
Vernizes	adequado
Uni	adequado
máximo a molhado	condicionalmente adequado
seco	adequado

Acessórios

	555920 120
	555920 75