

Pastilha de corte reversível por torneamento CC.T 09T308, para processamento médio, Tipo: HB7035-1**Dados do pedido**

Número do pedido	260152 HB7035-1
GTIN	4045197873750
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Profundidade de corte a_p	0,2 - 4 mm
Condição de corte	fortemente interrompido
Tipo	HB7035-1
Raio do canto	0,8 mm
Quebra-aparas	SM
Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Aplicação principal	P
Velocidade de corte v_c aplicação principal	100 - 320 m/min
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	CCMT 09T308

Número de trocas/cortes	2
Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar