

**Pastilha de corte reversível por torneamento DC.T 11T302, para processamento médio, Tipo: HB7035-1****Dados do pedido**

Número do pedido	260458 HB7035-1
GTIN	4045197874146
Classe de artigo	21G

**Descrição técnica**

Profundidade de corte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Raio do canto	0,2 mm
Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Quebra-aparas	SM
Tipo	HB7035-1
Aplicação principal	P
Condição de corte	fortemente interrompido
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	100 - 320 m/min
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMT 11T302

Número de trocas/cortes	2
Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar