

Pastilha de corte reversível por torneamento VBMT 160404, para acabamento, Tipo: HB7035-1**Dados do pedido**

Número do pedido	261152 HB7035-1
GTIN	4045197874818
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Condição de corte	fortemente interrompido
Tipo	HB7035-1
Raio do canto	0,4 mm
Profundidade de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Quebra-aperas	SS
Velocidade de corte v_c aplicação principal	120 - 350 m/min
Aplicação principal	P
Avanço f	0,05 - 0,2 mm/U
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	VBMT 160404

Número de trocas/cortes	2
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear