



Dados do pedido

Número do pedido	556320
GTIN	2050001747716
Classe de artigo	53M

Descrição técnica

n.º máximo de rotações	4000 r,p,m,
Designação 3M	XT-DC
Ø do disco	150 mm
Grau de finura	extra grosso
Grau de dureza	muito duro
Largura do disco	13 mm
Proporção de ferro, enxofre e cloro	< 0,1 %
Atributo do nome do produto	XT-DC
Tipo de produto	Velo de limpeza preliminar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
--	----------------	----------------	------------

Alu Mg	adequado
Aço < 900 N/mm ²	adequado
Aço < 1400 N/mm ²	adequado
Aço < 55 HRC	adequado
Aço < 60 HRC	adequado
Aço < 67 HRC	adequado
INOX	adequado
Ti	adequado
GG(G)	adequado
CuZn	adequado
Plástico, GFK	adequado
Madeira	adequado
Pedra	condicionalmente adequado
Vernizes	adequado
Uni	adequado
máximo a molhado	condicionalmente adequado
seco	adequado

Acessórios

	556380 1
	556380 1-2