

Garant**Suporte de barras de mandrilar fendido, PSC 63, Ø de fixação D1: 10mm****Dados do pedido**

Número do pedido	318890 10
GTIN	4045197889386
Classe de artigo	31G

Descrição**Modelo:**

GARANT - Maior estabilidade e efeito de amortecimento das vibrações graças ao envolvimento da barra de mandrilar.

Utilização:

Para utilização em centros de torneamento/fresagem.
Para alojamento de barras de mandrilar.

Instrução:

Pinos de aperto PSC a pedido.

Descrição técnica

L ₁	83 mm
Ø de fixação D ₁	10 mm
Ø exterior D	45 mm
Projeção medida A	105 mm
Alojamento	PSC 63
Norma de alojamento	ISO 26623-2
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Mandril de superfície

