

**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	318856 25
GTIN	4045197893321
Classe de artigo	31G

## Descrição

**Modelo:**

Com bocal de arrefecimento ajustável com rosca interna.

**GARANT** - Otimização das vidas úteis, melhores superfícies, maior segurança processual e reforço da produtividade graças a GARANT Eco.

**Utilização:**

Para utilização em centros de torneamento/fresagem.

Para alojamento de suportes de fixação ISO com haste quadrada.

**Instrução:**

Pinos de aperto PSC a pedido. Inclui placa base perfurada. Isto torna-a adequada para suporte de aperto rotativo com haste 20 e 25 mm.

## Descrição técnica

Ø exterior D	102 mm
B	40 mm
Projeção medida A	71 mm
para quadrado de suporte	25 mm
Alojamento	PSC 63
Norma de alojamento	ISO 26623-2
Refrigeração interior	sim

Tipo de produto

Suporte de ferramentas