

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	319886 55/E
GTIN	4045197877406
Classe de artigo	31V

Descrição

Modelo:

Alojamentos de alta precisão adaptados especificamente a cada máquina, para utilização flexível em máquinas de fuso principal e de contrafuso. Superfície de contacto e superfície funcional. Placa de pressão acionada por mola para fixação uniforme dos aços de viragem. Design perfeito para os respetivos tornos. Com bicos de pulverização de esferas fixos até 80 bar. Brunido para uma melhor proteção contra a corrosão.

Adequado para sistemas de refrigeração eficientes, como GARANT Eco, mas também para outros sistemas. Adequado para suportes rotativos convencionais.

Utilização:

Principalmente para maquinagem de face e interior.

Descrição técnica

L_2	64 mm
h_1	20 mm
b_2	45 mm
x	95 mm
Máquinas adequadas	Emag VL, Emag VT

L ₁	64 mm
h ₂	91 mm
Tipo de produto	Porta-ferramenta