

**Cabeçote de fixação liso, SK 100, Ø de fixação (aumento de 1 mm): 46mm****Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 329950 46 |
| GTIN | 2050001924537 |
| Classe de artigo | 33H |

Descrição**Modelo:**

Cabeçotes de fixação, **perfil redondo com incrementos de 0,5 mm ou 1 mm. Ao encomendar, especificar Ø de aperto desejado.**

Acabamento suave para processamento fino.

Utilização:

Áreas de aplicação versáteis, centros de processamento, máquinas de medição ou fixação de paletes.

Instrução:

Outros tamanhos de cone, formas (por exemplo, quadrado) e peças em bruto a processar **a pedido!**

Cabeçotes de fixação para perfis especiais de acordo com os seus desejos individuais, a pedido.

Descrição técnica

| | |
|----------------|---------|
| Ø de fixação | 46 mm |
| Perfil | redondo |
| Área de aperto | liso |

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Dureza | 60 HR |
| Comprimento L | 59 mm |
| Versão | sem estrutura dianteira |
| Alojamento | SK 100 |
| Tipo de produto | Cabeçote de fixação |