

**Cabeçote de fixação liso, SK 100, Ø de fixação (aumento de 1 mm): 72mm****Dados do pedido**

Número do pedido	329950 72
GTIN	2050001924797
Classe de artigo	33H

Descrição**Modelo:**

Cabeçotes de fixação, **perfil redondo com incrementos de 0,5 mm ou 1 mm. Ao encomendar, especificar Ø de aperto desejado.**

Acabamento suave para processamento fino.

Utilização:

Áreas de aplicação versáteis, centros de processamento, máquinas de medição ou fixação de paletes.

Instrução:

Outros tamanhos de cone, formas (por exemplo, quadrado) e peças em bruto a processar **a pedido!**

Cabeçotes de fixação para perfis especiais de acordo com os seus desejos individuais, a pedido.

Descrição técnica

Ø de fixação	72 mm
Dureza	60 HR
Área de aperto	liso

Perfil	redondo
Comprimento L	59 mm
Versão	sem estrutura dianteira
Alojamento	SK 100
Tipo de produto	Cabeçote de fixação