

HAINBUCH**Cabeçote de fixação com ranhuras transversais e longitudinais, SK 100, Ø de fixação (aumento de 1 mm): 51mm**

Dados do pedido

Número do pedido	329954 51
GTIN	2050001925442
Classe de artigo	33H

Descrição

Modelo:

Com ranhuras transversais e longitudinais para matéria-prima.

Cabeçotes de fixação, **perfil redondo com incrementos de 0,5 mm ou 1 mm. Ao encomendar, especificar Ø de aperto desejado.**

Utilização:

Áreas de aplicação versáteis, centros de processamento, máquinas de medição ou fixação de paletes.

Instrução:

Outros tamanhos de cone, formas (por exemplo, quadrado) e peças em bruto a processar **a pedido!**

Cabeçotes de fixação para perfis especiais de acordo com os seus desejos individuais, a pedido.

Descrição técnica

Ø de fixação	51 mm
Dureza	60 HR

Perfil	redondo
Área de aperto	Ranuras transversais e longitudinais
Comprimento L	59 mm
Alojamento	SK 100
Tipo de produto	Cabeçote de fixação