

Garant**Barra de mandrilar MD, esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 10/07mm**

Dados do pedido

Número do pedido	260321 10/07
GTIN	4045197877758
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 0702..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Altura de fixação L ₂	9,6 mm
Código ISO do suporte	E10K SDQCR/L07
Comprimento total L	125 mm
Tamanho da placa	7 mm
Desvio central L ₃	7 mm
Ângulo de ajuste κ	107,5 grau
Ø mínimo do furo prévio D _{mín.}	13 mm
Ø haste D _s	10 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	8×D
Óleo de corte	HM
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7	269028 7
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8