

Garant**Barra de mandrilar em aço, direita, Ø da haste/tamanho da placa: 12/07mm****Dados do pedido**

Número do pedido	260340 12/07
GTIN	4045197877802
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Tamanho da placa	7 mm
Comprimento total L	140 mm
Ângulo de ajuste κ	107,5 grau
Projeção L ₁	36 mm
Altura de fixação L ₂	11 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 0702..
Código ISO do suporte	A12L SDQCR/L07
Ø mínimo do furo prévio D _{min.}	17 mm
Desvio central L ₃	9 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Ø haste D _s	12 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de inserto	direita
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7

269028 7

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8