

Garant

Barra de mandrilar de aço A.. SDQCL 107,5°, para pastilhas de corte reversíveis DC., esquerda, Ø da haste/tamanho da placa: 10/07mm

**Dados do pedido**

Número do pedido	260341 10/07
GTIN	4045197877864
Classe de artigo	21T

Descrição técnica

Altura de fixação L ₂	9 mm
Ângulo de ajuste κ	107,5 grau
Código ISO do suporte	A10K SDQCR/L07
Projeção L ₁	30 mm
Ø mínimo do furo prévio D _{min.}	14 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	269028 7
Tamanho da placa	7 mm
Desvio central L ₃	7 mm
Pastilha de corte reversível adequada	DC.. 0702..
Comprimento total L	125 mm
Ø haste D _s	10 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de inserto	esquerda
Profundidade de torneamento interior até	3×D
Refrigeração interior	sim
Aplicação	Torneamento longitudinal interior

Tipo de produto

Barra de mandrilar

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis Tipo 7

269028 7

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX8

674248 TX8